

Cerniera 125°




- **Protrusione 0** in caso di battuta con sormonto (per mobili con cassetti o ripiani estraibili interni)
- Cerniera per **ante spesse e per ante con profilati**
- **CLIP top BLUMOTION** con **BLUMOTION** integrato (con disattivazione)
- Angolo di apertura 125°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione della profondità mediante vite filettate
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi
- Adatto per applicazioni speciali, ad esempio per battuta obliqua

Webcode

DQDJIM

Applicazione



Informazioni per l'ordine

Battuta con sormonto
Protrusione 0

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS		71B7550D
● Con molla				
NI Nichelato		ONS Nero onice		

Fondello	Cerniera	Molla	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	●	NI		71B7580D

Accessori

Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI ONS	70.4503
Stampato	Blum	NI	70.4503.BP

Accessori – generali

Angolo di apertura	Colore	Art. N°
92°	R7037	70T7553
R7037 RAL 7037 grigio polvere		

Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Cerniera	Colore	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T7504
NI Nichelato	ONS Nero onice	

Cerniera	Distan. (mm)	Art. N°
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica	MZM.0040

Cerniera 125°

Webcode

DQDJIM



Progettazione

Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica (distanza piastrina di premontaggio = 0 mm)

Protrusione dell'anta con apertura a 90°

Battuta con sormonto

Protrusione 0



F Fuga

Distanza foratura fondello TB

Battuta frontale FA (mm)																			
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
0											3	4	5	6	7	8			
3								3	4	5	6	7	8						
6					3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8													
MD	Distanza piastrina di premontaggio (mm)																		

MD Distanza piastrina di premontaggio (mm)


Fuga minima della fuga F per ante con raggio anta (R = 1 mm) nella predisposizione di fabbrica

Distanza foratura fondello TB (mm)	Spessore del frontale FD (mm)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	2.8	4.1	5.7	
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9		
5	0	0	0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.8	4.2			
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5				
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8					
8	0	0	0	0.3	1.0	2.0						


In presenza di una battuta con sormonto sulla parete si consiglia una prova di battuta

92° Limitatore angolo di apertura


Montaggio a vite



Montaggio a pressione



Quote fondello



Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – cerniere

71

Montaggio, smontaggio e regolazione

Piastrine di premontaggio

144

Accessori – placchetta braccio cerniera

151

Short-URL

Accessori – generali

153

www.blum.com/a210

Panoramica – attrezzi di lavorazione

591

Ulteriori informazioni tecn.

698



Cerniera 125°

Webcode

DQDJIM


Progettazione

Applicazione speciale


Battuta obliqua – perimetrale




22 mm



25 mm



28 mm



Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto


* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190


Battuta obliqua – laterale




22 mm



25 mm



30 mm



Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera per battuta con sormonto

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Distan. (mm)	Art. N°
Piastrina di premontaggio 9		175H7190

Cerniera 125°

Webcode

DQDJIM


Progettazione

Applicazione speciale

Battuta obliqua – laterale, con battuta a sormonto ampia



19/24 mm



Cerniera per battuta con sormonto


Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta obliqua – perimetrale, con battuta a sormonto ampia



19/19 mm



Cerniera per battuta con sormonto


Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Battuta frontale max.



39 mm



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm


* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo di apertura	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	92°	70T7553

In presenza di corpi mobile indipendenti è possibile selezionare a piacere lo spessore dei frontali FD
In presenza di frontale adiacente o di una battuta con sormonto sulla parete si raccomanda una prova di battuta

Materiali sottili – sporgenti

16 + 6 mm




Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

16 + 6 mm



Cerniera per battuta con sormonto

Piastrina di premontaggio standard con distanza 0 mm

* Quota in caso di piastrina di premontaggio con quota A = 37 mm

Descrizione	Angolo di apertura	Art. N°
Limitatore angolo di apertura	92°	70T7553