


MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile – cassetto

 Webcode
 DQGWJY


- Estrazione totale a scomparsa
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica **BLUMATIC**
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Montaggio fondo inferiore | intermedio corpo mobile

Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1		Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
350	40	
400		760H3500SU
450		760H4000SU
500		760H4500SU
		760H5000SU

3		Frizione sinistra/destra
Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601


Ordinare sx e dx

Accessori

12		Set stabilizzatore laterale
Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Art. N°
Fino a 400	Plastica	ZS7M400MU
Fino a 600	Plastica	ZS7M600MU
Fino a 750	Plastica	ZS7M750MU

Da tagliare su misura

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm


Montaggio sul fondo


MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile – cassetto


Webcode
DQGWJY

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Cassetto | cassetto interno




SKW Larghezza utile del cassetto
LW Larghezza interna corpo
* Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

Cassetto



SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto interno



ISKL Lunghezza cassetto interno
SKL Lunghezza cassetto
NL Lunghezza nominale
X Spessore del frontale


Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

350 | 400 | 450


500



Lavorazione dei cassetti



Utilizzare la dima di foratura T65.1000.02



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm


Consigli

Panoramica – MOVENTO	417	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	435	
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	493	Short-URL www.blum.com/a410
Accessori	425	
Fissaggio delle guide	432	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591	
Ulteriori informazioni tecn.	698	



MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile – ripiano estraibile
Webcode
DQGX9A


- Estrazione totale a scomparsa
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica **BLUMATIC**
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità
- Montaggio fondo inferiore | intermedio corpo mobile
- Non combinabile con arresto del ripiano estraibile

Ingombro


NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1		Guide per montaggio sul fondo sinistra/destra
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
350	760H3500SU	
400	760H4000SU	
450	760H4500SU	
500	760H5000SU	

3		Frizione sinistra/destra
Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica/acciaio	T51.7601

Ordinare sx e dx


Accessori

4		Sostegno ad incastro per ripiano estraibile
Colore	Materiale	Art. N°
Naturale	Plastica	T51.7000.01

12		Set stabilizzatore laterale
Lunghezza nominale NL (mm)	Materiale	Art. N°
Fino a 400	Plastica	ZS7M400MU
Fino a 600	Plastica	ZS7M600MU
Fino a 750	Plastica	ZS7M750MU

Da tagliare su misura

Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm


Montaggio sul fondo


MOVENTO con BLUMOTION – 760H – montaggio sul fondo del corpo mobile – ripiano estraibile


Webcode
DQGX9A

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




Ripiano estraibile




LTW Larghezza interna ripiano
LW Larghezza interna corpo
* Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del ripiano estraibile e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna ripiano LTW

Ripiano estraibile



TL Lunghezza ripiano
NL Lunghezza nominale
1 Sostegno a incastro
* In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Ripiano estraibile a filo



TL Lunghezza ripiano
NL Lunghezza nominale
X Sormonto del ripiano estraibile
1 Sostegno a incastro


Distanza tra i fori – guide

Guida 760H – 40 kg



Lunghezza nominale NL (mm)

350 | 400 | 450

500



Lavorazione del ripiano estraibile



Consigli

Panoramica – MOVENTO	417	Montaggio, smontaggio e regolazione
Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per MOVENTO	435	
Panoramica – SERVO-DRIVE per MOVENTO TANDEM	493	Short-URL www.blum.com/a410
Accessori	425	
Fissaggio delle guide	432	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591	
Ulteriori informazioni tecn.	698	